


# Attends® Flex



Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader

Attends Flex er en serie beltebleier utviklet for tung til svært tung inkontinens.



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1</b> Hvit, tekstillignende bakside som slipper gjennom luft for økt komfort, diskresjon og hudomsorg.                         | <b>2</b> Våtindikator som brukes som en indikasjon for når produktet bør skiftes.  | <b>3</b> Elastikk i midjen, foran og bak, for bedre passform og ekstra lekkasjesikkerhet.  |
| <b>4</b> Fleksibelt fikseringssystem gjør at man først fester beltet rundt livet, bleien festes så med borrelås til selve beltet. | <b>5</b> Myk benelastikk gir god passform og ekstra lekkasjesikkerhet.   | <b>6</b> Lekkasjesperrer reduserer risikoen for lekkasje.  |
| <b>7</b> Anatomisk formet kjerne gir en tettsittende og komfortabel passform.   | <b>8</b> Superabsorberende kjerne med Quick-Dry teknologi og Odour Protection gir økt lekkasjesikkerhet, tørrhet i overflaten og reduserer risikoen for ubehagelig lukt. | <b>9</b> Informasjon om produktets størrelse og absorpsjonsnivå er trykket sammen med våtindikatoren på baksiden av bleien for enkel håndtering. |

For mer informasjon, besøk [www.attends.no](http://www.attends.no)

## Absorpsjon / størrelse

|    |  | Antall pr. pose<br>Antall poser pr. kartong | NAF-nummer<br>Artikkelnummer | Hofte- og livviddemål<br>(cm) | Bakside                              | Materiale i absorpsjonskjernen   | Overflatemateriale | Elastikk | Lekkasjesperrer | Fikseringsystem for<br>flergangsbruk |  Odour Protection |  Pustende |  Quick-Dry-teknologi |
|----|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 8  | Attends Flex Medium     | 28<br>4                                     | 859344<br>206782             | 75 - 105                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
|    | Attends Flex Large      | 28<br>4                                     | 804848<br>206843             | 85 - 125                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
| 9  | Attends Flex Medium     | 26<br>4                                     | 818440<br>206805             | 75 - 105                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
|    | Attends Flex Large      | 26<br>4                                     | 979707<br>206867             | 85 - 125                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
| 10 | Attends Flex Small      | 22<br>4                                     | 814375<br>206768             | 60 - 85                       | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
|    | Attends Flex Medium     | 22<br>4                                     | 941077<br>206829             | 75 - 105                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
|    | Attends Flex Large     | 22<br>2                                     | 894315<br>208007             | 85 - 125                      | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |
|    | Attends Flex X-Large  | 20<br>4                                     | 916979<br>206942             | 100 - 155                     | Laminat av nonwoven og pustende film | Todelt kerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt | Non-woven          | ✓        | ✓               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓   |



### Quick-Dry

Quick-Dry er distribusjonslaget som er plassert rett under overflaten hvor væsken trekkes inn i produktet. Dette laget absorberer væsken raskt bort fra huden og inn i produktet, og hindrer at væsken returnerer til overflaten. Distribusjonslaget kan håndtere flere urinavganger uten å miste effektiviteten i særlig grad. Dette fører til optimal tørrhet mot brukerens hud samt lekkasjesikkerhet.



### Active Zone

Active Zone er et område midt i produktet, med høy absorpsjonsevne der det virkelig trengs. Høy absorpsjon her gir optimal tørrhet og lekkasjesikkerhet for brukeren.



### Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection reduserer risikoen for ubehagelig lukt.



### pH-verdi

Kjerneteknologien med de spiralformede fibrene i distribusjonslaget garanterer en lav pH-verdi som ligner hudens. Dette beskytter huden og bidrar til god hudomsorg.



### Pustende

Det pustende materiale tillater huden å puste, noe som bidrar til god hudomsorg.



Attends Flex er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning.